

# 細骨材の表面水率試験(容積法)


SYSTEM21 最高級プロフェッショナル土質調査解析ソフト  
 工事名； 長年の実績で信頼と安定したソフトを実現

工 種； 盛土工管理

発注者 大牟田建設工業

天候：晴れ 温度：23℃ 湿度：45%

測定者； 井上 幸子

試料； アスコン50

比重； 2.732

測定 番号	測定日時			試料質量 ① W <sub>i</sub> (g)	試料を覆う 水 量 ② V <sub>i</sub> (ml)	試料+水の 容 積 ③ V (ml)	V=③-② ④ (ml)	V <sub>d</sub> = $\frac{\text{①}}{\text{比重}}$ ⑤ (ml)	表面水率 p= $\frac{\text{④}-\text{⑤}}{\text{①}-\text{④}} \times 100$		備 考
	年月日	時～分							x <sub>i</sub>	$\bar{x}$	
1	19・10・10	10：00	1	870.0	550.0	920.0	370.0	318.4	10.3	10.3	表面水率 備考1
			2	870.0	550.0	920.0	370.0	318.4	10.3		
2	19・10・12	10：25	1	871.0	540.0	932.0	392.0	318.8	15.3	15.6	表面水率 備考2
			2	872.0	541.5	936.7	395.2	319.2	15.9		
3	19・10・13	10：30	1	872.0	551.3	925.7	374.4	319.2	11.1	11.1	表面水率 備考3
			2	873.0	552.4	926.7	374.3	319.5	11.0		
4	19・10・14	10：30	1	872.8	554.2	921.1	366.9	319.5	9.4	10.7	表面水率 備考4
			2	863.4	551.8	926.5	374.7	316.0	12.0		
5	19・10・15	10：50	1	845.6	542.3	914.6	372.3	309.5	13.3	15.3	表面水率 備考5
			2	845.8	524.1	912.9	388.8	309.6	17.3		
6	19・10・16	10：35	1	846.3	541.6	914.4	372.8	309.8	13.3	13.4	表面水率 備考6
			2	846.8	541.3	915.2	373.9	310.0	13.5		
7	19・10・17	10：35	1	843.7	542.1	921.3	379.2	308.8	15.2	10.5	表面水率 備考7
			2	943.4	543.0	921.0	378.0	345.3	5.8		
8	19・10・18	10：40	1	943.1	543.1	925.3	382.2	345.2	6.6	6.2	表面水率 備考8
			2	943.5	542.0	920.3	378.3	345.4	5.8		
9	19・10・19	10：20	1	942.2	542.3	920.1	377.8	344.9	5.8	6.0	表面水率 備考9
			2	942.5	542.1	921.3	379.2	345.0	6.1		
10	19・10・20	10：15	1	942.8	542.7	921.5	378.8	345.1	6.0	6.1	表面水率 備考10
			2	942.1	542.8	921.8	379.0	344.8	6.1		
11	19・10・21	10：10	1	943.1	542.0	921.6	379.6	345.2	6.1	6.0	表面水率 備考11
			2	943.6	543.0	921.7	378.7	345.4	5.9		